

EXTRACTORES SOXHLET

Fabricados íntegramente en vidrio borosilicato 3.3

El extractor Soxhlet es un equipo utilizado para la extracción de compuestos, generalmente de naturaleza lipídica, contenidos en un sólido, a través de un disolvente

| | Hembra | Macho | Referencia |
|------------------------------------|--------|-------|------------------|
| Extractor completo 50 ml | | | 064.050 |
| Cuerpo extractor 50 ml | 29/32 | 19/26 | 064.050-C |
| Refrigerante Dimroth camisa 160 mm | | 29/32 | 171.316 |
| Matraz fondo plano 100 ml | 19/26 | | 122.102-P |

| | Hembra | Macho | Referencia |
|------------------------------------|--------|-------|------------------|
| Extractor completo 125 ml | | | 064.125 |
| Cuerpo extractor 125 ml | 45/40 | 29/32 | 064.125-C |
| Refrigerante Dimroth camisa 180 mm | | 45/40 | 171.318 |
| Matraz fondo plano 250 ml | 29/32 | | 122.250-P |

| | Hembra | Macho | Referencia |
|------------------------------------|--------|-------|------------------|
| Extractor completo 250 ml | | | 064.250 |
| Cuerpo extractor 250 ml | 55/44 | 29/32 | 064.250-C |
| Refrigerante Dimroth camisa 200 mm | | 55/44 | 171.320 |
| Matraz fondo plano 500 ml | 29/32 | | 122.500-P |



MEDIDAS EXTRACTORES SOXHLET

| | 50 ml | 125 ml | 250 ml |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Longitud total completo | 500 mm | 600 mm | 690 mm |
| Longitud refrigerante | 260 mm | 300 mm | 370 mm |
| Longitud extractor | 220 mm | 280 mm | 295 mm |